

SHOWER BUDDY

Showers Buddy offre una gamma di sedie per la doccia e di sistemi di trasferimento WC-vasca che aiutano a ottenere di nuovo l'accesso alla doccia o alla vasca di casa.



Sistema di trasferimento doccia SB1

ShowersBuddy SB1 aiuta a ottenere di nuovo l'accesso alla doccia di casa, permettendo all'utente di scivolare senza sforzo su quel gradino o soglia della doccia, comodamente seduti per l'intero trasferimento. Il sistema di trasferimento doccia ShowersBuddy SB1 trasforma il bagno esistente in un bagno accessibile senza costi eccessivi, ritardi o stress di una ristrutturazione completa del bagno. È possibile accedere alla doccia con un solo trasferimento. ShowersBuddy SB1 allevia il sollevamento di carichi pesanti per i familiari e gli operatori sanitari, eliminando trasferimenti multipli durante il bagno e la doccia.

Sistema di trasferimento WC vasca da bagno SB2

Il sistema di trasferimento del bagno SB2 di Showersbuddy è progettato per consentire all'utente di essere trasferito in sicurezza dal caregiver in una vasca da bagno senza dover adattare il bagno. SB2 TubBuddy elimina trasferimenti non necessari tra il WC e la vasca, rendendolo confortevole sia per l'utente che per l'operatore, riducendo i costi e contribuendo a una buona igiene dell'utente.

Dotata di un pacchetto di posizionamento biomeccanico veloce con sedile regolabile elettricamente. Il pacchetto di posizionamento biomeccanico comprende: inclinazione dello schienale regolabile elettricamente; compensazione della lunghezza dello schienale; dorso anatomico della flessione; braccioli ripiegabili in linea con l'inclinazione dello schienale elettrico e protezioni del braccio retrattili. Dotata di elevazione del sedile regolabile elettricamente.

Sistema di trasferimento WC-Vasca da bagno SB2 TILT

La sedia bagno basculante SB2T allevia il sollevamento di carichi pesanti e trasferimenti multipli per il bagno e la doccia. Questa sedia è divisa in tre sezioni: base mobile (sedia per doccia); base a ponte; vasca. La base con ruote permette al paziente di trasferirsi facilmente e spostarsi sulla maggior parte dei servizi igienici. La base si attacca a un ponte collegato alla base della vasca, consentendo alla sedia di scorrere, anche in posizione inclinata, sopra la vasca. Una volta sopra raggiunta la posizione, il ponte si scollega permettendo alla tenda di chiudersi. SB2T consente alla sedia di inclinarsi durante il trasferimento sulla vasca impedendo al care-giver di sollevare le gambe del paziente sopra la vasca.

SHOWER BUDDY

Sedia doccia SB3 TILT

La sedia da doccia basculante con ruote piroettanti con freno di stazionamento Showerbuddy SB3T è perfetta per docce accessibili e con accesso diretto all'acqua. SB3T può essere utilizzata sulla maggior parte dei servizi igienici e offre un grado di basculamento che riduce la pressione sulla seduta e migliora il comfort e la stabilità. La sedia è dotata di un cuscino di apertura frontale standard, poggiatesta estraibili flip-back e bracciolo estraibile, ruote piroettanti da 4 con freni, cinture di sicurezza e altezza regolabile.

DATI TECNICI "SHOWER BUDDY"		
	SB1	SB2
Rolling Base	467 mm L x 560 mm D (18.4 "x 22")	490 mm L x 680 mm D (19,3 "x 26,7")
Base girevole comprensiva di poggiatesta	467 mm L x 675 mm D (18.4 "x 26.5")	90 mm AZL x 780 mm D (19,3 "x 30,7")
Larghezza - sopra le braccia	570 mm (22,5 ")	570 mm (22,5 ")
Larghezza - braccia interne	475 mm (18,7 ")	475 mm (18,7 ")
Larghezza tra le gambe	380 millimetri (14.9")	400mm (15,7 ")
Larghezza posteriore	460mm (18 ")	460mm (18 ")
Altezza dello schienale dal cuscino	440mm (17 ")	440mm (17 ")
Spazio libero WC	(massimo) 590mm (23.2 ")	(massimo) 495 mm (19,4 ")
Lo sgombero del bagno può dipendere dalla forma del water		
Lunghezza del ponte (standard)	405 mm (16 ") (o personalizzati)	300 mm (11,8 ") (o personalizzato)
Dimensioni del cuscino del sedile	450 W x 420 mm D (17.7 "x 16.5")	450 W x 420 mm D (17.7 "x 16.5")
Altezza del cuscino (dal pavimento)	Da 550 mm a 680 mm (reg.) (21,5 "- 26,7"- reg.)	Da 570 mm a 670 mm (reg.) (22,4 "- 26,4" reg.)
Apertura del cuscino del sedile	175 mm L x 335 mm L (6,8 "x 13")	175 mm L x 335 mm L (6,8 "x 13")
Piatto doccia (sopra i piedi a ventosa)	490mm x 490mm (19.2 "x 19.2")	-
Base vasca (in alto)	-	330mm L x 480mm W (13 "x 19")
Base vasca (nella parte inferiore delle gambe)	-	465mm L x 335mm W (18.3 "x 13.2")
Base vasca (stabilizzatori laterali)	-	425mm W - 720mm W (16,7 "- 28,3")
	SB2T	SB3T
Rolling Base	490 mm x 840 mm (19,3 "x 33")	-
Base girevole comprensiva di poggiatesta	490 mm x 1100 mm (19,3 "x 43,3")	-
Larghezza - sopra le braccia	570 mm (22,5 ")	570 mm (22,5 ")
Larghezza - braccia interne	475 mm (18,7 ")	475 mm (18,7 ")
Larghezza tra le gambe	400mm (15,7 ")	406mm (16")
Larghezza schienale	460mm (18 ")	460mm (18 ")
Altezza dello schienale dal cuscino	440mm (17 ")	440mm (17 ")
Lunghezza totale bascula con pedana	1498 mm (59 ")	1100 mm (43,3 ")
Lunghezza senza pedana	1100 mm (43")	840 mm (33 ")
Larghezza - esterno braccioli	570mm (22,5")	570mm (22,5 ")
Gradi basculamento	0° - 30° continuo	0° - 30° continuo
Lunghezza del ponte (standard)	300 mm (11,8 ") (o personalizzato)	-
Dimensioni del cuscino del sedile	450mm x 420mm (17.7 "x 16.5")	450mm x 420mm (17.7 "x 16.5")
Braccioli	removibili, bloccabili, abbattibili	removibili, bloccabili, abbattibili
Apertura del cuscino del sedile	175 mm x 335 mm (6,8 "x 13")	175 mm x 335 mm (6,8 "x 13")
Base vasca (in alto)	330mm x 480mm 13 "x 19")	-
Base vasca (nella parte inferiore delle gambe)	735mm x 335mm (29 "x 13.2")	-
Base vasca (stabilizzatori laterali)	425mm - 720mm (16,7 "- 28,3")	-
Portata	160 Kg	158 kg